

НАСАДКИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ КРАСКОПУЛЬТОВ

Насадки для безвоздушных краскораспылителей упрощают очистку распылительных наконечников и позволяют быстро устранять засорение без разборки оборудования. Поворотная конструкция дает возможность развернуть вставку на 180° и промыть канал обратным потоком материала. Насадки рассчитаны на работу при высоком давлении, отличаются компактностью и совместимы с краскораспылителями разных производителей.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

безвоздушное нанесение лакокрасочных материалов, промышленная окраска, защитные и антикоррозионные покрытия, обслуживание окрасочного оборудования.



Насадка RotoClean позволяет быстро и удобно прочищать распылительные наконечники без их снятия с краскораспылителя. Предназначена для безвоздушного нанесения покрытий и работы при высоком давлении.

Устанавливается на краскораспылитель и комплектуется вставкой из карбида вольфрама. Рукоятка позволяет повернуть вставку на 180°, чтобы направить ее обратную сторону.

После поворота засорение выдувается через увеличенное отверстие с тыльной стороны наконечника, когда жидкость проходит через краскораспылитель. Насадка RotoClean отличается компактностью и небольшим весом. Рабочее давление — до 275 бар. Выпускаются модели для краскораспылителей ведущих производителей.



RotoClean			Резьба	Код прокладки	Совместимость
106A	220A	225			
106A-2	220A-2	225-2	1 1/16-16	7894-NY	S.S. Co. 24 AUA; Graco
106A-3*			3/4-16	19078-NY	Balcrank
106A-6	220A-6	225-6	7/8-14	11918-NY	Graco
106A-8		225-8	3/8 NPS	12552-NY	Nordson
106A-9	220A-10	225-9	3/8 NPS	10660-NY	DeVilbiss
106A-10**		225-10	3/4-20	19079-NY	Binks 50
106A-11	220A-10	225-11	M18 x 1	7894-NY	Atlas Copco
106A-12		225-11	3/8 NPS	7894-NY	Spee-Flo
106A-13	220A-10	225-13	M18 x 1	7894-NY	Deicke & Kopperschmidt
106A-14		225-14	1-14	9632-NY	S.S. Co. 44 AUA
106A-15	220A-17	225-15	1 1/16-16	12552-NY	Binks 43
106A-16		225-16	5/8-14 BSPP	11918-NY	
106A-17		225-17	1 1/16-16	13358-NY	Wagner

*Для 106A-3 использовать прокладку 7894-NY **Для 106A-10 использовать прокладку 12552-NY

Производительность

Комплекты RotoClean		Диаметр отверстия, мм	Расход, л/мин (бар)				Приблизительная ширина распыления на 30 см, см
106A	220A		50	100	150	200	
WG	WG	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	42
WH	WH	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	43
WI	WI	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	46
WJ	WJ	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	48
WK	WK	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	53
WA	WA	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	56
WL	WL	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	58
WM	WM	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	63
WN	WN	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	66
WO		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	68
WP		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	71
WQ		1,4	8,1	11,4	14	16,1	71
WR		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	71
WS		1,7	11,3	16	19,5	23	71
WT		1,8	12,9	18,2	22	26	71
WU		1,9	14,5	21	25	29	71
WV		2	16,1	23	28	32	71
WX		2,3	19,3	27	33	39	71
9F	9F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	33
9G	9G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	36
9H	9H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	38
9I	9I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	40
9J	9J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	43
9K	9K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	48
9A	9A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	48
9L	9L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	53
9M	9M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	53
9N	9N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	56
9O		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	56
9P		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	58
9Q		1,4	8,1	11,4	14	16,1	58
9R		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	58
9S		1,7	11,3	16	19,5	23	58
9T		1,8	12,9	18,2	22	26	58

Комплекты RotoClean		Диаметр отверстия, мм	Расход, л/мин (бар)				Приблизительная ширина распыления на 30 см, см
106A	220A		50	100	150	200	
9U		1,9	14,5	21	25	29	58
9V		2	16,1	23	28	32	58
9W		2,2	17,7	25	31	35	58
9X		2,3	19,3	27	33	39	58
9Z		2,5	24	34	42	48	58
8E	8E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	27
8F	8F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	29
8G	8G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	31
8H	8H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	33
8I	8I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	36
8J	8J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	38
8K	8K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	43
8A	8A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	43
8L	8L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	48
8M	8M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	48
8N	8N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	48
8O		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	48
8P		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	48
8Q		1,4	8,1	11,4	14	16,1	48
8R		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	48
8S		1,7	11,3	16	19,5	23	48
8T		1,8	12,9	18,2	22	26	48
8U		1,9	14,5	21	25	29	48
8V		2	16,1	23	28	32	48
8W		2,1	17,7	25	31	35	48
8X		2,2	19,3	27	33	39	48
***		2,3	21	30	36	42	48
***		2,4	23	32	39	45	48
8Z		2,5	24	34	42	48	48
7G	7G	0,3	0,37	0,52	0,64	0,74	29
7I	7I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	33
6D	6D	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	21
6E	6E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	23
6F	6F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	25

Комплекты RotoClean		Диаметр отверстия, мм	Расход, л/мин (бар)				Приблизительная ширина распыления на 30 см, см
106A	220A		50	100	150	200	
6G	6G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	26
6H	6H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	27
6I	6I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	30
***	***	0,43	0,71	1	1,2	1,4	32
6J	6J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	33
***	***	0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	33
6K	6K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	38
6A	6A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	38
6L	6L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	40
6M	6M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	40
6N	6N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	40
6O		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	40
6P		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	40
6Q		1,4	8,1	11,4	14	16,1	40
6R		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	40
6S		1,7	11,3	16	19,5	23	40
6T		1,8	12,9	18,2	22	26	40
6U		1,9	14,5	21	25	29	40
6V		2	16,1	23	28	32	40
6W		2,1	17,7	25	31	35	40
6X		2,2	19,3	27	33	39	40
***		2,3	21	30	36	42	40
***		2,4	23	32	39	45	40
6Z		2,5	24	34	42	48	40
5D	5D	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	19
5E	5E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	20
5F	5F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	21
5G	5G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	22
5H	5H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	25
5I	5I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	26
***	***	0,43	0,71	1	1,2	1,4	26
5J	5J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	28
***	***	0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	28
5K	5K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	30
5A	5A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	33
5L	5L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	35
5M	5M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	35
5N	5N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	35
5O		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	35
5P		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	35
5Q		1,4	8,1	11,4	14	16,1	35
5R		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	35
5S		1,7	11,3	16	19,5	23	35
5T		1,8	12,9	18,2	22	26	35
5V		2	16,1	23	28	32	35
5Z		2,5	24	34	42	48	35
4B	4B	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	16
4C	4C	0,15	0,1	0,14	0,17	0,19	16
4D	4D	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	16
4E	4E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	17
4F	4F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	19
4G	4G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	20
4H	4H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	21
4I	4I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	22
***	***	0,43	0,71	1	1,2	1,4	24
4J	4J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	25
***	***	0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	25
4K	4K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	27
4A	4A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	27
4L	4L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	30
***	***	0,74	2,1	3	3,6	4,2	30
4M	4M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	30
4N	4N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	30
4O		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	30
4P		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	30
4Q		1,4	8,1	11,4	14	16,1	30
4R		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	30
4S		1,7	11,3	16	19,5	23	30
4T		1,8	12,9	18,2	22	26	30
4U		1,9	14,5	21	25	29	30

Комплекты RotoClean		Диаметр отверстия, мм	Расход, л/мин (бар)				Приблизительная ширина распыления на 30 см, см
106A	220A		50	100	150	200	
4Z		2,5	24	34	42	48	30
3B	3B	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	12
3C	3C	0,15	0,1	0,14	0,17	0,19	12
3D	3D	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	13
3E	3E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	13
3F	3F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	15
3G	3G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	15
3H	3H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	17
3I	3I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	17
3J	3J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	17
***	***	0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	17
3K	3K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	20
3A	3A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	21
3L	3L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	22
3M	3M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	22
3N	3N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	22
3O		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	22
3P		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	22
3R		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	22
3T		1,8	12,9	18,2	22	26	22
2B	2B	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	10
2C	2C	0,15	0,1	0,14	0,17	0,19	10
2D	2D	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	11
2E	2E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	11
2F	2F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	12
2G	2G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	12
2H	2H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	13
2I	2I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	15
***	***	0,43	0,71	1	1,2	1,4	15
2J	2J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	15
2K	2K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	16
2A	2A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	17
2L	2L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	17
2M	2M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	17
2N	2N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	17
2O		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	17
2P		1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	17
2Q		1,4	8,1	11,4	14	16,1	17
2R		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	17
2T		1,8	12,9	18,2	22	26	17
1B	1B	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	7
1D	1D	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	9
1E	1E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	9
1F	1F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	10
1G	1G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	10
1H	1H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	11
1I	1I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	12
1J	1J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	12
1K	1K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	13
1A	1A	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	13
1L	1L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	15
1M	1M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	15
1N	1N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	15
0B	0B	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	6
0D	0D	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	6
0E	0E	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	6
0F	0F	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	7
0G	0G	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	7
0H	0H	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	8
0I	0I	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	10
0J	0J	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	10
0K	0K	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	10
0L	0L	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	10
0M	0M	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	10
0N	0N	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	10


* Значения расхода приведены для воды.

** Ширина распыления рассчитана для жидкости с вязкостью 20 секунд по чашке Zahn № 4 при давлении 110 бар. Значения могут изменяться в зависимости от вязкости и давления.

*** Доступно по специальному заказу.



225



26081 – РУКОЯТКА

Насадка RotoClean для краскораспылителей значительно сокращает время замены распылительного наконечника и прочистки отверстия. Для замены наконечника необходимо отключить краскораспылитель, повернуть и снять узел рукоятки со вставкой. Новый узел устанавливается без инструментов. Для прочистки отверстия рукоятку насадки поворачивают на пол-оборота и нажимают на курок краскораспылителя.

При этом направление потока меняется на обратное, и засорившие отверстие частицы вымываются. После возврата рукоятки в исходное положение распыление можно продолжить. Диффузор из карбида вольфрама, расположенный за вставкой с отверстием, рассеивает поток жидкости во время прочистки.

Насадка RotoClean 225 для безвоздушных краскораспылителей изготовлена из нержавеющей стали. Зажимные выступы, рукоятка и прокладка выполнены из нейлона. Выпускаются варианты с разными размерами входного присоединения, подходящие для большинства безвоздушных краскораспылителей. Общая длина насадки – 62 мм, масса – 106 г. Максимальное рабочее давление – 344 бар.

Код комплекта	Код наконечника	Приблизительная ширина распыления на 30 см, см	Диаметр отверстия, мм	Расход, л/мин (бар)			
				50	100	150	200
611	950017-TC	33	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55
511	800017-TC	29	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55
411	500017-TC	21	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55
311	400017-TC	19	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55
211	150017-TC	12	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55
813	110025-TC	42	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81
713	950025-TC	36	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81
613	800025-TC	31	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81
513	650025-TC	26	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81
413	500025-TC	22	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81
313	400025-TC	20	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81
213	150025-TC	12	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81
815	110033-TC	43	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1
715	950033-TC	38	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1
615	800033-TC	33	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1
515	650033-TC	27	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1
415	500033-TC	25	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1
315	250033-TC	17	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1
215	150033-TC	13	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1
919	110050-TC	48	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
819	950050-TC	43	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
719	800050-TC	38	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
619	650050-TC	33	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
519	500050-TC	28	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
419	400050-TC	25	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
319	250050-TC	17	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
219	150050-TC	12	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6
1021	110067-TC	53	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
921	950067-TC	48	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
821	800067-TC	43	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
721	650067-TC	38	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
621	500067-TC	30	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
521	400067-TC	27	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
421	250067-TC	20	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
321	150067-TC	16	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
221	100067-TC	13	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2
1023	110080-TC	56	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
923	950080-TC	48	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
823	800080-TC	43	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
723	650080-TC	38	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
623	500080-TC	33	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
523	400080-TC	27	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
423	250080-TC	21	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6

Код комплекта	Код наконечника	Приблизительная ширина распыления на 30 см, см	Диаметр отверстия, мм	Расход, л/мин (бар)			
				50	100	150	200
323	150080-TC	17	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
223	100080-TC	13	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6
1026	9501-TC	58	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
926	8001-TC	48	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
726	6501-TC	40	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
626	5001-TC	35	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
526	4001-TC	30	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
426	2501-TC	22	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
326	1501-TC	17	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
226	1001-TC	15	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2
1031	95015-TC	53	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
931	80015-TC	48	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
731	65015-TC	40	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
631	50015-TC	35	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
531	40015-TC	30	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
431	25015-TC	22	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
331	15015-TC	17	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
231	10015-TC	15	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8
1036	9502-TC	56	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4
936	8002-TC	48	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4
736	6502-TC	40	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4
636	5002-TC	35	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4
536	4002-TC	30	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4
436	2502-TC	22	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4
336	1502-TC	17	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4
236	1002-TC	15	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4

* Значения расхода приведены для воды.

** Ширина распыления рассчитана для жидкости с вязкостью 20 секунд по чашке Zahn № 4 при давлении 110 бар. Значения могут изменяться в зависимости от вязкости и давления.

